


**Garant****Mini inserto per filettatura interna destro, HB720, Passo: 0,75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270140 0,75
GTIN	4045197560513
Classe articolo	211

**Descrizione tecnica**

Spessore piani T	3,8 mm
Numero di passaggi	4 - 7
Passo	0,75 mm
Angolo dell'elica	1,5 grado
Misura inserto $\varnothing$ d	6 mm
Avanzamento minimo $h_{min}$	0,43 mm
Distanza punta-centro $L_3$	4,19 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y	0,5 mm
Tipo di filettatura	M/MF
Tipo	HB720
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 13

Tipo di prodotto

Mini inserto

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
CuZn	idoneo	80 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		