


**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260930 12/11
GTIN	
Classe articolo	25U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	14 mm
Spostamento centrale $L_3$	7,2 mm
Codice ISO portautensile	A12M STLCR/L11
Vite inserto	269022 4
Inserto adatto	TC.. 1102..
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio $L_2$	11 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Vite di serraggio Modello 4

269022 4

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm

659906 500

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8