

Garant

Inserto a profilo completo a 55° esterno destro BF, HB8015, Passo: 19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270801 19
GTIN	4069515041300
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Numero di filetti / pollici	19
Tipo	HB8015
Tipo di filettatura	BSP
Tipo di filettatura	BSP-LH
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

Scheda tecnica

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatta	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	50 m/min	S
GG(G)	idonea	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta	150 m/min	N
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		