

HOLEX®**Lampada tascabile a LED, nera con batterie, Modello: 265****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081533 265
GTIN	4045197606778
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato.

Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.

- **Protezione antirotolamento.**
- **Rivestimento in gomma del pulsante.**

Con testa della lampada **focalizzabile**.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081557 LR20.

Grado di protezione IP: IP X4

Corrente d'illuminazione: 190 lm

Durata: 20 h

Numero di batterie contenute: 2

Tipo di batteria: LR20

Lunghezza complessiva: 265 mm

Ø testa: 58 mm

Descrizione tecnica

Durata	20 h
--------	------

Ø testa	58 mm
Corrente d'illuminazione	190 lm
Tipo di batteria	LR20
Numero di batterie contenute	2
Grado di protezione IP	IP X4
Lunghezza complessiva	265 mm

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR20	081556 LR20
---	-------------