

**HOLEX****Utensile per tornitura interne destro, simile a DIN 4973 (ISO 8), P20/K25,  
Quadro del codolo: 16mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 296325 16     |
| GTIN            | 4045197518521 |
| Classe articolo | 22E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Metallo duro** – Codoli in acciaio con resistenza 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> e superficie di appoggio fresata. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante. Lo smusso della superficie di spoglia degli inserti è rettificato. Tutti gli utensili da tornio sono forniti con taglienti affilati. L'affilatura del tagliente con una lappatrice manuale Borcarbide consente di aumentare la resistenza del cuneo tagliente. Il tipo di affilatura della lama dipende dalle condizioni di impiego. In caso di tagli di sgrossatura e interrotto, si deve assolutamente affilare il tagliente. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

**Uso:**

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

**Attenzione:**

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

**Descrizione tecnica**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Per fori a partire da Ø | 27 mm               |
| Quadro del codolo       | 16 mm               |
| Lunghezza complessiva   | 210 mm              |
| Materiale da taglio     | P20/K25             |
| Tipo di prodotto        | Utensili per tornio |

