

Garant**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	9 mm
Lunghezza della testina L_1	20 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	AH12M STF/CR/L11
Inserto adatto	TC.. 1102..
Ø Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500