


Garant

**Mini inserto per scanalatura interna, DIN 472 destro, HB720, Ø Dmin. /
Larghezza scanalatura m (H13): 8/0,9mm**

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 270110 8/0,9 |
| GTIN | 4045197560346 |
| Classe articolo | 211 |

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Spessore piani T | 3,6 mm |
| Larghezza gola w | 0,93 mm |
| Profondità di taglio cave t_{max} | 1 mm |
| Avanzamento f | 0,02 - 0,03 mm/gir, |
| Ø Minimo D_{min} | 8 mm |
| Distanza punta-centro L_3 | 4,8 mm |
| Misura inserto Ø d | 6 mm |
| Larghezza scanalatura m (H13) | 0,9 mm |
| Tipo | HB720 |
| Scanalature a norma | DIN 472 |
| Tipo di prodotto | Mini inserto |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatta | 80 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatta | 80 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatta | 60 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idonea | 80 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idonea | 80 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | 80 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idonea | 80 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idonea | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idonea | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idonea | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | limitatamente adatta | 30 m/min | S |
| GG(G) | idonea | 60 m/min | K |
| CuZn | idonea | 80 m/min | N |
| continuo | idonea | | |
| irregolare | limitatamente adatta | | |
| interrotto | limitatamente adatta | | |
| a umido max. | idonea | | |