

Garant EASYFIX

GARANT easyFix Flex Power, Modello: 12V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	957520 12V
GTIN	4069515041362
Classe articolo	91F

Descrizione

Esecuzione:

Con GARANT easyFix Flex Power, le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettrotrattori diventano power bank individuali, in modo tale che le batterie possano essere utilizzate per diverse applicazioni: ad esempio, per la ricarica di apparecchi elettrici (Dim. USB) o per la regolazione flessibile e rapida dell'altezza dei banchi da lavoro (Dim. 12 V). Con fissaggio sicuro sui sistemi di pannelli forati, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm, utilizzabile anche per applicazioni mobili. La Flex Power Station è completamente compatibile con il sistema di batterie CAS senza l'uso di un adattatore. Per le batterie di altri produttori di elettrotrattori (Milwaukee, Fein, Bosch) è necessario uno Scangrip Connector n. art. 081237; le batterie di altri produttori sono reperibili nell'eShop www.hoffmann-group.com con il termine di ricerca "Scangrip Connector". L'interfaccia del sistema Scangrip Connect fornisce una protezione automatica contro lo scaricamento completo, oltre che una protezione contro i sovraccarichi e il monitoraggio della temperatura. Con interruttore on/off per scollegare tutti gli apparecchi collegati dall'alimentazione. Visualizzazione dello stato della batteria con 5 barre LED (vengono visualizzati gli stati della batteria del 10, 25, 50, 75 e 100%). Con LED di stato: indica quando è collegata un'utenza attiva. **Suggerimento di impiego:** possibilità di utilizzo di 24 V / 7,5 A (180 W), grazie a un collegamento in serie di 2 × Flex Power Dim. 12 V. Collegamento tramite connettore con contatti a saldare (potenza di uscita massima 90 W) incluso nella fornitura.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Per:

Scheda tecnica

Batterie di AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

I seguenti connettori:

AEG/RIDGID US N. 03.6158C;

BERNER N. 03.6155C;

BOSCH/AMPSHARE N. 03.6140C;

BOSCH GREEN N. 03.6141C;

DEWALT N. 03.6142C;

EINHELL N. 03.6143C;

FEIN N. 03.6144C;

FESTOOL N. 03.6153C;

FLEX N. 03.6145C;

HAZET N. 03.6146C;

HIKOKI N. 03.6147C;

HILTI (21,6 V)N. 03.6157C;

INGERSOLL N. 03.6152C;

MAKITA N. 03.6148C;

MILWAUKEE N. 03,6149;

PANASONIC N. 03,6157;

RIDGID N. 03,6154;

RUPES N. 03,6159;

SNAP-ON N. 03,6151;

Würth N. 03,6150

Fornitura:

Incluse 2 × piastre di base GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2 per il fissaggio a pannelli forati.

Nota:

Non adatto alla ricarica di batterie. Le batterie dei produttori devono essere caricate con le unità di ricarica originali.

Descrizione tecnica

Potenza massima in uscita	90 W
Altezza	125 mm
Larghezza	185 mm
Serie	easyFix
Profondità	65 mm
Peso	0,34 kg
Grado di protezione IP	IP 20
Tipo di prodotto	Caricabatterie

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 957520 12V
