

Garant EASYFIX

GARANT easyFix Flex Power, Modello: USB



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	957520 USB
GTIN	4069515041355
Classe articolo	91F

Descrizione

Esecuzione:

Con GARANT easyFix Flex Power, le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettrotrattori diventano power bank individuali, in modo tale che le batterie possano essere utilizzate per diverse applicazioni: ad esempio, per la ricarica di apparecchi elettrici (Dim. USB) o per la regolazione flessibile e rapida dell'altezza dei banchi da lavoro (Dim. 12 V). Con fissaggio sicuro sui sistemi di pannelli forati, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm, utilizzabile anche per applicazioni mobili. La Flex Power Station è completamente compatibile con il sistema di batterie CAS senza l'uso di un adattatore. Per le batterie di altri produttori di elettrotrattori (Milwaukee, Fein, Bosch) è necessario uno Scangrip Connector n. art. 081237; le batterie di altri produttori sono reperibili nell'eShop www.hoffmann-group.com con il termine di ricerca "Scangrip Connector". L'interfaccia del sistema Scangrip Connect fornisce una protezione automatica contro lo scaricamento completo, oltre che una protezione contro i sovraccarichi e il monitoraggio della temperatura. Con interruttore on/off per scollegare tutti gli apparecchi collegati dall'alimentazione. Visualizzazione dello stato della batteria con 5 barre LED (vengono visualizzati gli stati della batteria del 10, 25, 50, 75 e 100%). Con LED di stato: indica quando è collegata un'utenza attiva. Sono disponibili i seguenti collegamenti:

- 1 × **USB-C (potenza massima di uscita 60 W) PD (Power Delivery): 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A e PPS (Programmable Power Supply, alimentazione programmabile) 5 V-21 V/3 A,**
- 1 × **USB-C PD Power Delivery: potenza massima di uscita 15 W; 5 V/3 A,**
- 1 × **collegamento USB-A (potenza massima di uscita 15 W; 5 V/3 A).**

Funzione:

Scheda tecnica

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Per:

Batterie di AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

I seguenti connettori:

AEG/RIDGID US N. 03.6158C;

BERNER N. 03.6155C;

BOSCH/AMPSHARE N. 03.6140C;

BOSCH GREEN N. 03.6141C;

DEWALT N. 03.6142C;

EINHELL N. 03.6143C;

FEIN N. 03.6144C;

FESTOOL N. 03.6153C;

FLEX N. 03.6145C;

HAZET N. 03.6146C;

HIKOKI N. 03.6147C;

HILTI (21,6 V)N. 03.6157C;

INGERSOLL N. 03.6152C;

MAKITA N. 03.6148C;

MILWAUKEE N. 03,6149;

PANASONIC N. 03,6157;

RIDGID N. 03,6154;

RUPES N. 03,6159;

SNAP-ON N. 03,6151;

Würth N. 03,6150

Fornitura:

Incluse 2 × piastre di base GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2 per il fissaggio a pannelli forati.

Nota:

Non adatto alla ricarica di batterie. Le batterie dei produttori devono essere caricate con le unità di ricarica originali.

Descrizione tecnica

Numero di stazioni di carica per USB	3
Grado di protezione IP	IP 20
Larghezza	185 mm
Profondità	65 mm
Altezza	125 mm
Peso	0,34 kg

Scheda tecnica

Serie	easyFix
Potenza massima in uscita	90 W
Tipo di prodotto	Caricabatterie

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 957520 USB