

Garant GRIDLINE

### Armadi guardaroba con serratura a cilindro, Numero di armadietti: 2



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 949072 2      |
| GTIN            | 4069515041416 |
| Classe articolo | 9GF           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Ante con battuta ammortizzata. Dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo. Altezza zoccolo 80 mm. Altezza tetto 40 mm. Tetto e zoccolo a filo con gli sportelli. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni. Con serratura a cilindro nella maniglia. Dotazione interna: cad. 1 ripiano con 3 ganci per abiti.

##### Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

##### Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

#### Descrizione tecnica

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Peso                                   | 85,3 kg                   |
| Larghezza in G                         | 32                        |
| Frontalini armadio                     | Porta battente in lamiera |
| Fessura di aerazione parete posteriore | sì                        |
| Numero di armadietti                   | 2                         |

## Scheda tecnica

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Norma                                      | DIN 4547                   |
| cad. Ripiano caschi larghezza utile        | 340 mm                     |
| Numero di ripiani fissi                    | 1                          |
| Zoccolo amovibile                          | no                         |
| Profondità                                 | 500 mm                     |
| Altezza                                    | 2000 mm                    |
| Pannello di copertura obliquo              | no                         |
| Esecuzione serratura                       | Serratura a cilindro       |
| Possibilità di verniciatura speciale       | sì                         |
| cad. Armadietto altezza utile              | 1840 mm                    |
| cad. Armadietto per abiti larghezza utile  | 340 mm                     |
| Larghezza                                  | 800 mm                     |
| cad. Ripiano caschi altezza utile          | 370 mm                     |
| cad. Armadietto per abiti profondità utile | 450 mm                     |
| Profondità in G                            | 20                         |
| cad. Armadietto per abiti altezza utile    | 1430 mm                    |
| Per casco integrale                        | sì                         |
| Fessura di aerazione sportello             | no                         |
| Numero di appendiabiti                     | 1                          |
| cad. Ripiano caschi profondità utile       | 450 mm                     |
| Esecuzione struttura portante              | Zoccoli                    |
| Spessore del materiale                     | 0,9 mm                     |
| Angolo di apertura sportello               | 250 grado                  |
| Serratura a cilindro                       | inserto modulare a bussola |
| Tipo di prodotto                           | Armadio guardaroba         |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949072-2>