

Garant

**Mini inserto per scanalatura interna, DIN 472 destro, HB720, Ø Dmin. /
Larghezza scanalatura m (H13): 8/1,1 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270110 8/1,1
GTIN	4045197560353
Classe articolo	211

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,02 - 0,03 mm/gir,
Profondità di taglio cave t_{max}	1 mm
Distanza punta-centro L_3	4,8 mm
Spessore piani T	3,6 mm
Ø Minimo D_{min}	8 mm
Larghezza gola w	1,2 mm
Misura inserto Ø d	6 mm
Larghezza scanalatura m (H13)	1,1 mm
Tipo	HB720
Scanalature a norma	DIN 472
Tipo di prodotto	Mini inserto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	30 m/min	S
GG(G)	idonea	60 m/min	K
CuZn	idonea	80 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
interrotto	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		