

Garant**Mini inserto per copiatura interna destro, HB720, Ø Dmin.: 11 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270040 11
GTIN	4045197560155
Classe articolo	21I

Descrizione tecnica

Ø Minimo D_{min}	11 mm
Spessore piani T	4,1 mm
Angolo di affilatura α	43 grado
Distanza punta-centro L_3	6,7 mm
Avanzamento f	0,02 - 0,03 mm/gir,
Misura inserto $\varnothing d$	8 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	2,3 mm
Raggio R	0,2 mm
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	0,15 - 0,5 mm
Tipo	HB720
Tipo di prodotto	Mini inserto

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
CuZn	idoneo	80 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		