


Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260930 20/11
GTIN	4960664541836
Classe articolo	25U

Descrizione
Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 20 mm

Codice ISO portautensile: A20R STLCR/L11

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: TC.. 1102..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 22 mm

Spostamento centrale L_3 : 11,2 mm

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A20R STLCR/L11
Ø Preforatura minimo D_{min}	22 mm
Vite inserto	269022 4
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Spostamento centrale L_3	11,2 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	20 mm

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di serraggio	269407
Vite di serraggio Modello 4	269022 4