

**Garant****Mini barra alesatrice in acciaio, destra, Sporgenza totale L1 / Misura inserto d: 12/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Classe articolo	21V

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	12 mm
Vite inserto	279815 11
Misura inserto	08 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15,6 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

**Accessori**

Vite di bloccaggio Modello 11	279815 11
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500