


Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260931 12/11
GTIN	4960664541805
Classe articolo	25U

Descrizione
Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 12 mm

Codice ISO portautensile: A12M STLCCR/L11

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: TC.. 1102..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 14 mm

Spostamento centrale L_3 : 7,2 mm

Descrizione tecnica

Inserto adatto	TC.. 1102..
Spostamento centrale L_3	7,2 mm
Codice ISO portautensile	A12M STLCCR/L11
Vite inserto	269022 4
Ø Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	12 mm

Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio Modello 4	269022 4
Vite di serraggio	269407
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500