

**LOCTITE.****Frenafiletti stick, 19 g, Denominazione originale prodotto: 268**

---

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083300 268
GTIN	5010266007113
Classe articolo	04L

---

## Descrizione

**Esecuzione:**

Stick con sigillante per viti **pastoso**, minor consumo di colla, senza gocciolamento.

Sigillante per viti pastoso.

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

**Uso:**

**Resistenza bassa** – distacco facile con attrezzi normali.

**Resistenza media** – distacco con attrezzi normali.

**Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Stick: ad alta resistenza, per giunti a vite di lunga durata, adatto a tutti i metalli e ai materiali passivi.

**Nota:**

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

---

## Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
-------------------------------------	--------------------------

Momento di scollamento minimo	17 Nm
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 268
Per misura del filetto M fino a	M50
Durata dalla data di produzione	48 mese
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
adatto per materiale	Metallo
Forma	pastoso
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Colore	rosso
Base chimica	Estere dimetacrilato
adatto per campo d'impiego	Frenafiletti
adatto per campo d'impiego	tutti i raccordi filettati
Capacità	19 ml
Caratteristica	Colla monocomponente
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	antigoccia
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	impedisce il grippaggio
Completamente indurito dopo	24 h
Resistenza manuale secondo	5 min
Smontaggio	pesante
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	19 g
Tipo di prodotto	Frenafiletti