


Garant**Mini inserto per filettatura interna destro, HB720, Passo: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270140 2
GTIN	4045197560568
Classe articolo	211

Descrizione tecnica

Passo	2 mm
Distanza punta-centro L_3	6,47 mm
Numero di passaggi	7 - 12
Distanza punta filettata-lato frontale Y	1,1 mm
Angolo dell'elica	2,5 grado
Avanzamento minimo h_{min}	1,15 mm
Spessore piani T	4,2 mm
Misura inserto $\varnothing d$	8 mm
Tipo di filettatura	M/MF
Tipo	HB720
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 13

Tipo di prodotto

Mini inserto

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
CuZn	idoneo	80 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		