


**Garant****Mini inserto per scanalatura interna destro, HB720, Ø Dmin. / w: 8/2,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270090 8/2,0
GTIN	4045197560223
Classe articolo	21I

**Descrizione tecnica**

Distanza punta-centro $L_3$	4,8 mm
Misura inserto $\varnothing d$	6 mm
Avanzamento $f$	0,02 - 0,03 mm/gir,
Profondità di taglio cave $t_{max}$	1 mm
$\varnothing$ Minimo $D_{min}$	8 mm
Larghezza gola $w$	2 mm
Spessore piani $T$	3,6 mm
Tipo	HB720
Tipo di prodotto	Mini inserto

**Dati utente**

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
--	----------	-------	------------

Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	30 m/min	S
GG(G)	idonea	60 m/min	K
CuZn	idonea	80 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
interrotto	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		