

**Garant****Mini barra alesatrice in HMI, destra, Sporgenza totale L1 / Misura inserto d: 42/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270006 42/8
GTIN	4045197560049
Classe articolo	21V

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

**Descrizione tecnica**

Vite inserto	279815 11
Misura inserto	08 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	42 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

**Accessori**

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di bloccaggio Modello 11	279815 11
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500