

**HOLEX****Utensile frontale per tornitura destro, simile a DIN 4977 (ISO 5), P20/K25,  
Quadro del codolo: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	296705 25
GTIN	4045197519559
Classe articolo	22E

**Descrizione****Esecuzione:**

**Metallo duro** – Codoli in acciaio con resistenza 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> e superficie di appoggio fresata. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante. Lo smusso della superficie di spoglia degli inserti è rettificato. Tutti gli utensili da tornio sono forniti con taglienti affilati. L'affilatura del tagliente con una lappatrice manuale Borcarbide consente di aumentare la resistenza del cuneo tagliente. Il tipo di affilatura della lama dipende dalle condizioni di impiego. In caso di tagli di sgrossatura e interrotto, si deve assolutamente affilare il tagliente. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

**Uso:**

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

**Attenzione:**

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo	25 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Materiale da taglio	P20/K25
Tipo di prodotto	Utensili per tornio

