

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/11 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	7 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Lunghezza della testina L_1	22,8 mm
Codice ISO portautensile	A10K STFCCR/L11
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500