

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/16mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Spostamento centrale L_3	13 mm
Lunghezza della testina L_1	36,6 mm
Codice ISO portautensile	A20R STFCL/L16
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	16 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	18 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500