

**LOCTITE****Mastici per superfici, 50 ml, ID produttore: 5970**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083331 5970
GTIN	4058093009062
Classe articolo	04L

## Descrizione

### Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

### Uso:

Silicone. Per la sostituzione di guarnizioni di sughero e di carta, resistente alle vibrazioni.

### Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

## Descrizione tecnica

Completamente indurito dopo	12 h
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 5970
Base chimica	Silicone alcossilico

Durata dalla data di produzione	12 mese
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	plastica
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Campo di impiego temperatura	-55 - 200 °C
Punto di infiammabilità	100 °C
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	resistente all'olio
Forma	pastoso
Momento di scollamento minimo	7 Nm
Capacità	50 ml
adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
Colore	nero
Dimensione massima fessura	0,25 mm
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Spessore	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice