

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	TC.. 16T3..
Lunghezza della testina L ₁	41 mm
Codice ISO portautensile	A25R STFRCR/L16
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500