

**Utensile per tornitura, piegato destro, simile a DIN 4963, HSS E, Ø Gambo: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	297120 12
GTIN	4045197190659
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Tutte le dimensioni **saldate**.

Uso:

Impiego universale, velocità di taglio medie.

HSS/E – Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.

Descrizione tecnica

Profondità massima cave t_{max} .	8 mm
Per fori a partire da Ø	25 mm
Larghezza dei taglienti	3 mm
Ø Gambo	12 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di prodotto	Utensili per tornio