



Mandrino portautensili Forma ADB con canalino per il passaggio del LR, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 6 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302665 6
GTIN	4250122613138
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di chiusura del canalino del passaggio del LR mediante o-ring.

Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Sporgenza totale Dim. A: 63 mm

Ø esterno D: 25 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 6

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Ø attacco D ₁	6 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø esterno D	25 mm
Adattatore	BT 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2

Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50
Chiavi per codoli di serraggio ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Chiavi per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) Adatti per coni 50 SK	308820 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50