



### Giravite dinamometrico fisso, senza scala, Coppia impostata: 0,6Nm



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 659890 0,6    |
| GTIN            | 4069515041737 |
| Classe articolo | 62E           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Giravite dinamometrico con un'impugnatura antiscivolo bicomponente e **coppia fissa**. Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Adatto al serraggio orario. **Non è possibile serrare ulteriormente la vite.**

##### Vantaggi:

Giravite dinamometrico utilizzabile con tutti i bit convenzionali C 6,3 ed E 6,3 (simili ai n. art. 675155, 675390).

##### Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito. Ideale per il montaggio degli inserti.

##### Norma:

Versione collaudata a norma **DIN EN ISO 6789**.

##### Precisione:

± 10% del valore impostato.

##### Nota:

Tutte le lame intercambiabili Wiha (n. Art. 659940 – 659946) possono essere utilizzate anche nel giravite dinamometrico HOLEX n. art. 659945.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

La coppia impostata **non** può essere modificata.

#### Descrizione tecnica

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice |
| Attacchi per bit     | D 6,3                       |

## Scheda tecnica

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Attacchi per bit                  | F 6,3                  |
| Direzione di serraggio            | Serraggio orario       |
| Dati protocollabili               | no                     |
| Taratura                          | O1                     |
| Principio di rilascio             | Frizione meccanica     |
| Coppia impostata                  | 0,6 Nm                 |
| Impostazione del valore di soglia | preimpostata           |
| Coppia impostata                  | 60 cNm                 |
| Lunghezza complessiva L           | 168 mm                 |
| Precisione di misura della coppia | ± 10 %                 |
| Norma                             | DIN EN ISO 6789        |
| Display                           | analogico              |
| Feedback                          | segnale acustico       |
| Feedback                          | "attivazione"          |
| Metodo di misura                  | Coppia                 |
| Segnalazione dello sblocco        | acustico               |
| Segnalazione dello sblocco        | tattile                |
| Regolabilità del valore di soglia | non regolabile         |
| Metrologia                        | meccanico              |
| Coppia, fissa                     | sì                     |
| Tipo di prodotto                  | giraviti dinamometrici |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: 659890 0,6