

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Misura inserto	16 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza della testina L_1	34,6 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Spostamento centrale L_3	22 mm
Sottoplacchetta	269005 7
Codice ISO portautensile	A32S STF CR/L16
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L_2	30 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
Sottoplacchetta Modello 7	269005 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500