



Mandrino portautensili Whistle Notch Forma ADB, BT 40 corto, Ø di serraggio D1: 25 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302720 25
GTIN	4250122613305
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Con vite di serraggio e vite di arresto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Sporgenza totale Dim. A: 90 mm

Ø esterno D: 65 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 25

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	25
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø attacco D ₁	25 mm
Ø esterno D	65 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308804 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308803 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308780 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308805 40