



Utensile per tornitura, piegato destro, simile a DIN 4963, HSS E, Ø Gambo: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	297120 16
GTIN	4045197190666
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni **saldate**.

Uso:

Impiego universale, velocità di taglio medie.

HSS/E – Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.

Descrizione tecnica

Larghezza dei taglienti	4 mm
Profondità massima cave t_{max} .	10 mm
Per fori a partire da Ø	32 mm
Ø Gambo	16 mm
Lunghezza complessiva	210 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di prodotto	Utensili per tornio