

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/16mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Spostamento centrale $L_3$	13 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza della testina $L_1$	36,6 mm
Codice ISO portautensile	A20R STFCCR/L16
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Altezza di serraggio $L_2$	18 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500