



Mandrino portautensili Forma ADB con canalino per il passaggio del LR, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 10 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302665 10
GTIN	4250122612469
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di chiusura del canalino del passaggio del LR mediante o-ring.

Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Sporgenza totale Dim. A: 63 mm

Ø esterno D: 35 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 10

Descrizione tecnica

Ø attacco D ₁	10 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	10
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø esterno D	35 mm
Adattatore	BT 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2

Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiavi per codoli di serraggio ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Chiavi per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) Adatti per coni 50 SK	308820 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50