

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	TC.. 16T3..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	41 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	17 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	32 mm
Misura inserto	16 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A25R STFCL/L16
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	23 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500