

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/16mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	269013 2
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	22 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	A32S STFCL/L16
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	34,6 mm
Sottopiacchetta	269005 7
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	40 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	30 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
Sottoplacchetta Modello 7	269005 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500