



Mandrino portautensili Forma ADB con canalino per il passaggio del LR, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 14 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302665 14
GTIN	4250122611035
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di chiusura del canalino del passaggio del LR mediante o-ring.

Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Ø esterno D: 44 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 12

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø attacco D ₁	14 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	12
Ø esterno D	44 mm
Adattatore	BT 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2

Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308790 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per conici 50 SK	308810 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308765 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308760 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308785 50
Chiavi per codoli di serraggio ISO 7388 Adatti per conici 50 SK	308830 50
Chiavi per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) Adatti per conici 50 SK	308820 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per conici 50 SK	308812 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308780 50