

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/16mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260934 40/16 |
| GTIN | 4045197656063 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------|
| Codice ISO portautensile | A40T STFCR/L16 |
| Misura inserto | 16 mm |
| Inserto adatto | TC.. 16T3.. |
| Sottopiacchetta | 269005 7 |
| Vite per sottopiacchetta | 269013 2 |
| Set di viti per inserti | 269028 2 |
| Spostamento centrale L ₃ | 27 mm |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 49 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 37,5 mm |
| Lunghezza complessiva L | 300 mm |
| Altezza di serraggio L ₂ | 39 mm |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Ø Codolo D _s | 40 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destra |
| Profondità interna fino a | 3×D |
| Passaggio interno per LR | sì |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Set di viti per inserti Modello 8 | 269028 8 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Vite per sottoplacchetta Modello 2 | 269013 2 |
| Sottoplacchetta Modello 7 | 269005 7 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |