



Mandrino a pinza ER Forma ADB, BT 40 corto, per Dim. pinza ER: 16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302760 16
GTIN	4250122612247
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.
Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499, forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.
Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 0,5 - 10 mm

Sporgenza totale Dim. A: 63 mm

Ø esterno D: 28 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 16

Chiave di serraggio ER: 16

Descrizione tecnica

Chiave di serraggio ER	16
Campo di serraggio	0,5 - 10 mm

Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio	16
Per pinze di serraggio ER	16
Ø Esterno D	28 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 20000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308906 6
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm	308922 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308901 1
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308906 8
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm	308921 3
Set di 15 pinze ER 2-16 mm	309240
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308906 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308920 2
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	308922 6
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308906 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308901 3
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40

Set di 10 pinze ER 1-10 mm con guarnizione	309164
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308920 7
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309425 4,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308920 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308920 4
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	308922 9
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	308922 10
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309160
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm	308921 7
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308906 5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309425 3,5
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	308921 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308920 1
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308920 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308901 8
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308920 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308901 5
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	308921 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308920 10
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm	308922 5
	308922 3

Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm

Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm

308922 7

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm

308906 3

Set di 10 pinze ER 1-10 mm con guarnizione e ugelli

309165

Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm

308901 9

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm

308921 5

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm

308906 9

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308806 40

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm

308906 7

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308790 40

Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm

308901 2,5

Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm

308901 2

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

Chiavi a forchetta semplici Apertura 25 mm

613300 25

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm

308921 4

Set di 6 pinze ER 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm con guarnizione

309014

Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm

308922 8

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm

308921 6

Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm

308901 1,5

Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm

308901 10

Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm

308901 7

Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm

308901 6

Set di 10 pinze ER 1-10 mm

309012

309425 2,8

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm

Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm

308901 4

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm

308920 9

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm

308921 8

Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm

308920 3

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm

309425 6

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40

308812 40