

**Utensile per tornitura, piegato destro, simile a DIN 4963, HSS E, Ø Gambo: 6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 297120 6 |
| GTIN | 4045197190628 |
| Classe articolo | 22E |

Descrizione**Esecuzione:**

Tutte le dimensioni **saldate**.

Uso:

Impiego universale, velocità di taglio medie.

HSS/E – Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Per fori a partire da Ø | 13 mm |
| Larghezza dei taglienti | 2 mm |
| Profondità massima cave t_{max} . | 3 mm |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Lunghezza complessiva | 125 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Tipo di prodotto | Utensili per tornio |