



Mandrino portautensili Forma ADB, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302660 20
GTIN	4250122615804
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Ø Attacco D ₁	20 mm
Ø Esterno D	52 mm
Adattatore	BT 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 20 mm	309900 20