

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Lunghezza della testina L_1	26,7 mm
Codice ISO portautensile	A16Q STF/CR/L11
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	TC.. 1102..
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500