

Garant**TC. T 110204, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Rompitrucoli	AM
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	TCGT 110204

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura