

**Garant**
**Micro-inserto di troncatura interno destro, L1 = 15 mm, Ø Dmin. / W: 5,2/2mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270312 5,2/2
GTIN	4045197466747
Classe articolo	211

## Descrizione

### Uso:

Per portalamo n. art. 270200 – 270204.

## Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave $t_{max}$ .	1 mm
Distanza punta-centro $L_3$	2,5 mm
Ø Minimo $D_{min}$	5,2 mm
Ø Codolo $d$	5 mm
Serie	Micro
Sporgenza totale $L_1$	15 mm
Attributo del nome del prodotto	$L_1 = 15$ mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N

Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	150 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		