

**HOLEX****Utensile per tornitura, piegato destro, simile a DIN 263 (ISO 11), P20/K25,  
Quadro del codolo: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	297135 12
GTIN	4045197521361
Classe articolo	22E

**Descrizione****Esecuzione:**

**Metallo duro** – Codoli in acciaio con resistenza 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> e superficie di appoggio fresata. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante. Lo smusso della superficie di spoglia degli inserti è rettificato. Tutti gli utensili da tornio sono forniti con taglienti affilati. L'affilatura del tagliente con una lappatrice manuale Borcarbide consente di aumentare la resistenza del cuneo tagliente. Il tipo di affilatura della lama dipende dalle condizioni di impiego. In caso di tagli di sgrossatura e interrotto, si deve assolutamente affilare il tagliente. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

**Uso:**

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

**Attenzione:**

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

**Descrizione tecnica**

Larghezza dei taglienti	4 mm
Per fori a partire da Ø	30 mm
Profondità massima cave $t_{max}$ .	10 mm
Quadro del codolo	12 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Materiale da taglio	P20/K25

Tipo di prodotto

Utensili per tornio