



## TCMT 110204 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261020 HBX020
GTIN	4045197671226
Classe articolo	22D

### Descrizione

TCMT 110204 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Avanzamento  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,06 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PM
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Impiego principale	P
Tipo	HBX020

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Assegnazione degli inserti	neutro