



Mandrino portautensili forma AD, SK 30 corto, Ø di serraggio D1: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300050 20
GTIN	4045197675446
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Ø Attacco D ₁	20 mm
Ø Esterno D	52 mm
Adattatore	SK 30 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min ⁻¹

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 20 mm	309900 20