

**Garant****Mandrino portautensili forma ADB, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300100 20
GTIN	4045197282774
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

**GARANT –**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Ø Attacco D <sub>1</sub>	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Esterno D	52 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
CodoloForma A Adatti per conici 40	308600 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 20 mm	309900 20