

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261106 16/11
GTIN	4045197655479
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	13 mm
Codice ISO portautensile	SVHBR/L 1616H11
Inserto adatto	VB.. 1103..
Set di viti per inserti	269028 22
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500