

**Garant**
**Portainserito per troncatura eco, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 20/3mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273835 20/3
GTIN	4045197517319
Classe articolo	21W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività. 10×w

**Nota:**

Ø massimo = Ø pezzo limitato a causa dell'esecuzione.

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.

All'occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136.

**Descrizione tecnica**

Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Larghezza gola w	3 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	21,5 mm
Profondità cave $t_{max}$	30 mm
Lunghezza della testina $L_1$	49 mm
Lunghezza complessiva L	108 mm

Serie	Eco
Ø Massimo	60 mm
Larghezza codolo b	20 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Vite di bloccaggio Modello 6	279815 6
------------------------------	----------