

**Garant**
**Mandrino portautensili forma ADB, SK 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 6mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300230 6      |
| GTIN            | 4045197282903 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

**GARANT –**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6                                 |
| Sporgenza totale Dim. A                      | 100 mm                            |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 6 mm                              |
| Ø Esterno D                                  | 25 mm                             |
| Adattatore                                   | SK 40 A = 100                     |
| Norma  | DIN 6359                          |
| Norma attacco                                | ISO 7388-1                        |
| Forma  | ADB                               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri   | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |

|  |          |
|--|----------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm   |
| Strategia di truciolatura              | HPC      |
| Tipo di prodotto                       | Mandrino |

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M  | 308670 40M |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40  |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308660 40  |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40        | 308820 40  |
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40   | 308605 40  |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40                          | 308740 40  |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40                       | 308625 40  |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                                   | 308620 40  |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308760 40  |
| Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40                                     | 308610 40  |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308785 40  |
| CodoloForma B Adatti per coni 40  | 308640 40  |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308806 40  |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308765 40  |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308802 40  |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                                   | 308650 40  |
| CodoloForma A Adatti per coni 40  | 308600 40  |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40                             | 308830 40  |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40                       | 308630 40  |

|   |           |
|---|-----------|
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40                                  | 308790 40 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40                                      | 308635 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                  | 308615 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40                                  | 308795 40 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308700 40 |
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 6 mm         | 309900 6  |