

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	269013 2
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	125 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	31 mm
Codice ISO portautensile	SVVBN 2020K16
Set di viti per inserti	269028 2
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	10 mm
Sottopiacchetta	269005 8
Dimensione codolo	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500